


Station - T I T A N 160 - AC 3000

160



Description :

Station universelle de réception et expédition diamètre 160 mm. Traversante permet l'arrivée par le haut ou par le bas.

Expéditions :

La cartouche est introduite dans le chargeur frontal de la station. La station TITAN 160 expédie automatiquement une cartouche introduite vers le destinataire sélectionné.

Réceptions :

La station freine la cartouche qui arrive doucement sur un coussin d'air et glisse dans un réceptacle insonorisé.

Confort d'utilisation :

	AC 3000
• Introduction ergonomique de la cartouche par chargement frontal (pas de porte à ouvrir ou fermer). Une cartouche peut être mise en attente d'expédition alors qu'une cartouche est en train d'arriver ou que la ligne est occupée.	✓
• Numéros de destinataire de 2 à 5 caractères.	2-5
• Prise en charge de la cartouche indépendante de l'état d'occupation du système.	✓
• Clavier de station ergonomique protégé des salissures.	✓
• Affichage de l'état de fonctionnement du système par trois diodes.	✓
• Nombre de signal d'arrivée, c. à d. que plusieurs utilisateurs d'une même station reçoivent chacun leur propre adresse et signal.	8
• Attribution possible d'un signal pour plusieurs destinataires. (gérée par logiciel)	✓
• Mise en renvoi pour absence, fermeture de service...	✓
• Fonctions spéciales, par ex. expédition prioritaire ou lente, ponctuelle ou standard	✓
• Mise en répétition pour l'envoi de plusieurs cartouches ayant la même destination	✓
• L'ouverture de chargement est fermée par une vitre pour des raisons de sécurité. Lors du chargement elle s'ouvre automatiquement.	✓
• Peut s'intégrer dans une niche.	✓
• La technologie moderne utilisée, permet de freiner et d'éjecter en douceur des cartouches lourdes.	✓
• By Pass de freinage intégré de grande taille	✓
• Prolongement du tube d'air vers extérieur de la pièce possible (Option pour stations terminales)	✓
• Le mode service intégré permet de prendre la main sur la ligne et de tester les fonctions des stations.	✓
• Affichage écran des utilisateurs et fonctions spécifiques (2 lignes, de 24 caractères).	✓
• Mode d'utilisation sur écran simplifié par touches de défilements.	✓

aerocom

FRANCE

Siège Social :
13, Rue de l'Artisanat
67880 KRAUTERGERSHEIM

Tél 03 88 66 44 40
Fax 03 88 66 52 14

Agences :

Paris
11, Voie la Cardon
91126 PALAISEAU Cedex

Tél 01 69 32 20 00
Fax 01 69 32 20 40


Lyon
ZI Allée des Haies
69480 MORANCE

Tél 04 37 46 00 68
Fax 04 37 46 00 69

info@aerocom-france.com
www.aerocom-france.com

Station - TITAN 160 - AC 3000

CLAVIER DE COMMANDE AC 3000



CONTROLE D'ACCES – TRACABILITE

Afin de contrôler, autoriser ou interdire l'accès aux stations au personnel non autorisé la station TITAN peut recevoir en option un lecteur de badge d'identification, compatible RFID 125 KHz ou Mayfair 13.56 Mhz.



La traçabilité des envois peut être assurée par lecteur de code barre, On peut ainsi associer, le contenant (Puces RFID de la cartouche, le contenu code de la poche de sang, du cytotoxique,... et l'utilisateur, l'ensemble est enregistré et pourra être exploité en parallèle par le logiciel de supervision aerocom ou dans une base de données compatible Windows.



Technique et qualité de la Station




- Boîtier en tôle acier avec façade amovible, Couleur RAL 7035
- Moteurs pas à pas sans entretien
- Entraînement moteur électronique géré par logiciel
- Moteur adapté à un service intensif, de qualité industrielle
- Rotation sur roulements à billes
- Manchons en Téflon
- Station traversante étanche à l'air
- Contrôle électronique par microprocesseur intégré
- La porte démontable intègre, le clavier de commande et la carte de commande

Accessoires : Panier de réception grillagé




Référence		D	B	B1	B2	B3	B4	H	H1	H2	H3	H4	T	T1	
290 023	Laqué RAL 7035	10	500	442	350	75	50	458	400	65	335	58	612	588	mm

Accessoire : Panier de réception métal




Réf .Nr.	D	B	B1	B2	H	H1	H2	H3	T	
290 063	10	500	432	34	500	450	25	200	620	mm

Accessoire : support cartouches



Réf. Nr.	Chromé	Ø	B	H	H1	H3	
290 093		7	200	845	630	115	mm

Option écran – clavier tactile 7''



aerocom

FRANCE

Siège Social :
13, Rue de l'Artisanat
67880 KRAUTERGERSHEIM

Tél 03 88 66 44 40
Fax 03 88 66 52 14

Agences :

Paris
11, Voie la Cardon
91126 PALAISEAU Cedex

Tél 01 69 32 20 00
Fax 01 69 32 20 40

Lyon
ZI Allée des Haies
69480 MORANCE

Tél 04 37 46 00 68
Fax 04 37 46 00 69

info@aerocom-france.com
www.aerocom-france.com

Station - TITAN 160 - AC 3000

Intégration :

La station TITAN est également conçue pour s'intégrer dans des cloisons légères ou des habillages personnalisés. En option elle peut intégrer un support de cartouches ou un panier spécifique complétant son design. L'ouverture de porte est conçue pour assurer une maintenance aisée même en cas d'habillage.



A la réception les cartouches sont freinées et déposées en douceur dans le panier.



Station TITAN avec panier et support de cartouches intégré




Station TITAN avec option panier sécurisé, ouverture après identification de l'utilisateur



Poids :

Station	25.0 kg
Support cartouches	14.4 kg
Panier de réception	15.5 kg



aerocom

FRANCE

Siège Social :
13, Rue de l'Artisanat
67880 KRAUTERGERSHEIM

Tél 03 88 66 44 40
Fax 03 88 66 52 14

Agences :

Paris
11, Voie la Cardon
91126 PALAISEAU Cedex

Tél 01 69 32 20 00
Fax 01 69 32 20 40

Lyon
ZI Allée des Haies
69480 MORANCE

Tél 04 37 46 00 68
Fax 04 37 46 00 69

info@aerocom-france.com
www.aerocom-france.com